

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206256>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



**Cortadora de perfiles**, para cortar a medida y troquelar carriles DIN estándar, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para cortar a medida NS 15 y barras colectoras de conductor neutro NLS-CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, cambio fácil de los insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado, con guía de medición de pulgadas/milímetros

## Sus ventajas

- Corte a medida sin rebabas ni virutas
- Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
- Ajuste rápido y cómodo de la longitud de corte mediante un tope
- Cortes precisos y uniformes

## Datos comerciales

Código de artículo	1206256
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3115
Clave de producto	BH3115
GTIN	4017918166557
Peso por unidad (incluido el embalaje)	21.000 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20.814 g
Número de tarifa arancelaria	82034000
País de origen	DE

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206256>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cortador de perfiles
Aplicación	Carriles DIN y 2 punzonadoras para NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y NLS-CU 3/10
Característica del producto	Guía de medición métrica/en pulgadas de 1 m con tope final
	Equipable con 2 punzonadoras (opcional)
	Diseño muy robusto
	Corte sin rebabas ni virutas
	Transmisión por palanca optimizada
	Para montaje en mesa (orificios para tornillos disponibles)

### Dimensiones

Anchura	250 mm
Altura	230 mm
Longitud	100 mm
Longitud regla graduada	1000 mm
Longitud palanca manual	860 mm
Grosor de material máx.	1,5 mm

### Datos del material

Color	multicolor
Material	Acero

# PPS CLASSIC I/M - Herramienta de corte



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206256>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

### ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# PPS CLASSIC I/M - Herramienta de corte



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206256>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)