DUSPOL EXPERT - Comprobador de tensión

1209091

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1209091

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65

Sus ventajas

- Comprobaciones de tensión continua y alterna en el margen de tensión de 12 V a 1000 V AC/DC, también puede funcionar sin baterías
- Comprobación de polaridad (+/-) con tensión continua
- Comprobación unipolar del conductor externo
- Indicac. sentido de campo giratorio de red de corriente trifásica, siempre que punto neutro tenga toma a tierra
- Iluminación del punto de medición
- Activación de carga mediante pulsador
- Categoría de sobretensión CAT IV 600 V y CAT III 1000 V según IEC/EN 61243-3
- Alarma vibratoria para la detección segura de la tensión
- Carcasa a prueba de golpes, protegida contra polvo y contra salpicaduras de agua, IP65
- Comprobación de continuidad acústica y óptica

Datos comerciales

Código de artículo	1209091
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3312
Clave de producto	BH3312
GTIN	4046356309905
Peso por unidad (incluido el embalaje)	367 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	318,3 g
Número de tarifa arancelaria	90303370
País de origen	IE

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta de medición
Extensión de indicación	12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V Indicación diodos LED
Indicación del sentido del campo giratorio	LCD (símbolo "R")
Iluminación del punto de medición	LED
Indicación de fase	LCD (símbolo "R")
Indicación de polaridad	LED (símbolo "+/-")

Propiedades eléctricas

Innenwiderstand_Messkreis	220 kΩ
Innenwiderstand_Lastkreis	3,7 kΩ
Categoría de medición	CAT IV 600 V / CAT III 1000V
Alimentación de tensión	2 microbaterías 1,5 V, LR03, AAA

Datos de entrada

Margen de tensión de entrada AC	12 V AC ... 1000 V AC
Margen de tensión de entrada DC	12 V DC ... 1000 V DC

Dimensiones

Ancho de hoja	0 mm
Longitud	260 mm

Datos del material

Color	negro

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 55 °C

Normas y especificaciones

Comprobaciones	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 parte 401)

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1209091

VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40038336

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27200308
ECLASS-15.0	27200308

ETIM

ETIM 9.0	EC002781

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es