

CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

Sus ventajas

- Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier casquillo final de conductor con un esfuerzo mínimo
- Cierre a presión con desbloqueo
- Amplia gama de tenazas para prensar
- Prensado de alta calidad permanente
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes

Datos comerciales

Código de artículo	1212034
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4046356453813
Peso por unidad (incluido el embalaje)	444,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	444,2 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste trapezoidal
Característica del producto	Diseño compacto
	Abertura pequeña de la empuñadura
	Empuñadura ergonómica de dos componentes
	Cierre a presión desbloqueable sin herramientas
	Fuerza de crimpado ajustable

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,25 mm ²
Sección máx.	0,75 mm ²
AWG mín.	24
AWG máx.	20

Punto de engaste 2

Sección mín.	1 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
AWG mín.	18
AWG máx.	16

Punto de engaste 3

Sección máx.	2,5 mm ²
AWG máx.	14

Punto de engaste 4

Sección máx.	4 mm ²
AWG máx.	12

Punto de engaste 5

Sección máx.	6 mm ²
AWG máx.	10

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Gama de secciones AWG	24 ... 10

CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>

Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	59 mm
Longitud	198 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado


1212034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>



Dibujos

Dibujo del producto



CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212034>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es