

# CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212039>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, introducción lateral, engaste WM

## Sus ventajas

- Las empuñaduras ergonómicas garantizan una sujeción óptima y reducen el esfuerzo un 25 %

## Datos comerciales

Código de artículo	1212039
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4046356453905
Peso por unidad (incluido el embalaje)	681,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	681,4 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

# CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212039>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste WM
Característica del producto	Abertura pequeña de la empuñadura Fuerza de accionamiento hasta un 25 % menor

#### Punto de engaste 1

Sección máx.	10 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	8
AWG máx.	4

#### Punto de engaste 2

Sección máx.	16 mm <sup>2</sup>
AWG máx.	6

#### Punto de engaste 3

Sección máx.	25 mm <sup>2</sup>
AWG máx.	4

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Gama de secciones AWG	8 ... 4

### Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	68 mm
Longitud	256 mm

### Datos del material

Color	negro
-------	-------

# CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212039>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212039>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212039>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212039>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)