

CRIMPFOX-SC 6 - Tenaza de crimpado



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212050>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado para hembras de enchufe plano sin aislar de 2,8, 4,8 y 6,3 mm, 0,5 - 6 mm², engaste B

Sus ventajas

- Empuñaduras ergonómicas
- Cierre a presión con desbloqueo
- Engastado de alta calidad duradera
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes

Datos comerciales

Código de artículo	1212050
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3134
Clave de producto	BH3134
Página del catálogo	Página 429 (C-3-2019)
GTIN	4046356453950
Peso por unidad (incluido el embalaje)	674,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	674,8 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-SC 6 - Tenaza de crimpado



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212050>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste B
Característica del producto	Abertura pequeña de la empuñadura
	Cierre a presión con desbloqueo

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,5 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
AWG mín.	22
AWG máx.	16

Punto de engaste 2

Sección mín.	1,5 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG mín.	16
AWG máx.	14

Punto de engaste 3

Sección mín.	2,5 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	14
AWG máx.	10

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Gama de secciones AWG	20 ... 10

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	68 mm
Longitud	256 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-SC 6 - Tenaza de crimpado

1212050

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212050>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212050>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-SC 6 - Tenaza de crimpado



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212050>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-SC 6 - Tenaza de crimpado



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212050>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es