

# WIREFOX 10 - Pelacables



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212150>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm<sup>2</sup> flexible /1,5 mm<sup>2</sup> rígido, cuchilla de desaislar sustituible

## Descripción del producto

cuchilla de desaislar que pueden utilizarse: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB y 1212314 WIREFOX 6SC/SB, repuesto directo: 1212152 WIREFOX 10/SB

## Sus ventajas

- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Práctico cortador de cable integrado
- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

## Datos comerciales

Código de artículo	1212150
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3121
Clave de producto	BH3121
GTIN	4046356454407
Peso por unidad (incluido el embalaje)	210,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	201,5 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
Característica del producto	Mecanismo de ajuste automático
	Cuchilla pelacables sustituible

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,02 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (Margen a desaislar)
	1,5 mm <sup>2</sup> (Zona de corte)
Gama de secciones AWG	34 ... 8 (Margen a desaislar)
	16 (Zona de corte)
Longitud de pelado	2 mm ... 18 mm

### Dimensiones

Anchura	20 mm
Altura	90 mm
Longitud	191 mm

### Datos del material

Color	negro/verde
-------	-------------

# WIREFOX 10 - Pelacables



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212150>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212150>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX 10 - Pelacables



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212150>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

### ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX 10 - Pelacables



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212150>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)