

CRIMPFOX-C50 - Tenaza de crimpado



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212340>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los tipos de contactos más diversos hasta 50 mm²

Sus ventajas

- Un sistema de accionamiento mecánico reduce al mínimo el esfuerzo
- Unos soportes de mordazas fácilmente abatibles permiten el cambio rápido de las matrices
- Gran variedad de matrices disponibles

Datos comerciales

Código de artículo	1212340
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH313A
Clave de producto	BH313A
GTIN	4046356454865
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.619 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.527,2 g
Número de tarifa arancelaria	82055980
País de origen	DE

CRIMPFOX-C50 - Tenaza de crimpado



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212340>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	universal
Característica del producto	Pinzas básicas para el alojamiento de matrices
	Cabeza articulada para conectores voluminosos
	Con mecanismo de trinquete
	Cierre a presión con desbloqueo
	Robusta y duradera

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	6 mm ² ... 70 mm ²
Gama de secciones AWG	10 ... 2/0

Dimensiones

Anchura	60 mm
Altura	65 mm
Longitud	280 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-C50 - Tenaza de crimpado



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212340>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212340>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C50 - Tenaza de crimpado



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212340>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C50 - Tenaza de crimpado



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212340>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es