

# UNIFOX-WP - Tenazas de canal



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212365>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Alicates pico de loro, con articulación insertada, superficie de agarre doble estriado, según VDE ISO 8976

## Sus ventajas

- Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
- Superficies prensoras estriadas
- Comprobado por VDE
- Relaciones de transmisión favorables que permiten una potencia de agarre óptima
- Forjados en matriz y templados en aceite para una resistencia máxima
- Ajuste de diferentes anchos entre caras

## Datos comerciales

Código de artículo	1212365
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3161
Clave de producto	BH3161
GTIN	4046356455695
Peso por unidad (incluido el embalaje)	370,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	368,9 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

# UNIFOX-WP - Tenazas de canal



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212365>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta universal
Característica del producto	Superficie de agarre dentada
	Dientes templados por inducción
	Sujeción segura y firme
	Autoblocante
	Acero especial para herramientas, estampado en caliente y templado al aceite

### Dimensiones

Longitud	240 mm
Ancho entre caras	50 mm
Ancho entre caras en montaje	50 mm

# UNIFOX-WP - Tenazas de canal



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212365>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212365>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# UNIFOX-WP - Tenazas de canal



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212365>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043826
ECLASS-15.0	21043826

### ETIM

ETIM 9.0	EC000164
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# UNIFOX-WP - Tenazas de canal



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212365>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)