

WIREFOX 2,5 - Pelacables



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212368>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables, para cables y conductores con una sección de conductor de 0,08 a 2,5 mm², autoajustable, longitud de pelado ajustable hasta 15 mm, capacidad cortante: hasta 6 mm² flexible/ hasta 1,5 mm² rígido

Sus ventajas

- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Práctico cortador de cable integrado
- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos comerciales

Código de artículo	1212368
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3121
Clave de producto	BH3121
GTIN	4046356456128
Peso por unidad (incluido el embalaje)	181,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	174,8 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	GB

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
Característica del producto	Mecanismo de ajuste automático
	Sustitución sin herramientas de las cuchillas pelacables
	Tope de longitud para ajustar la longitud de pelado ≤ 15 mm
	Tenaza con contorno acodado
	Cortador de cable integrado
Cuchilla de laminas también adecuada para aislamientos especiales	

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,08 mm ² ... 2,5 mm ² (Margen a desaislar)
	6 mm ² (Zona de corte)
Gama de secciones AWG	28 ... 12 (Margen a desaislar)
	10 (Zona de corte)
Longitud de pelado	15 mm

Dimensiones

Longitud	160 mm
----------	--------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	0,3 mm ... 1,9 mm
-----------------------------	-------------------

WIREFOX 2,5 - Pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212368>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212368>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 2,5 - Pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212368>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 2,5 - Pelacables



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212368>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es