

# CUTFOX-CD - Cortador de canal



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212474>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tijeras de canaletas de cableado para cortar canaletas, tapas y perfiles de cableado de plástico, tope de 45° también para cortes al sesgo, longitud de corte 75 mm

## Sus ventajas

- Con reposición por muelle
- Corte ligero, ahorrador de esfuerzo y sin rebabas gracias a la geometría especial de corte y a la multiplicación óptima de palanca
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- Tope de 45
- Anchura de corte 75 mm
- Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
- Filo de precisión para canaletas de cableado

## Datos comerciales

Código de artículo	1212474
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3114
Clave de producto	BH3114
GTIN	4046356527026
Peso por unidad (incluido el embalaje)	461,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	439,2 g
Número de tarifa arancelaria	82015000
País de origen	DE

# CUTFOX-CD - Cortador de canal



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212474>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta de corte
Aplicación	Canaleta de cableado de plástico
Característica del producto	Filo con revestimiento
	Diseño compacto
	Tope para 45° o 90°
	Revestimiento de espuma
	Con mecanismo de bloqueo
	Para canales de cableado de hasta 75 mm de anchura y 2,5 mm de grosor del material

### Dimensiones

Ancho de hoja	75 mm
Longitud	245 mm
Grosor material	2,5 mm
Grosor de material máx.	2,5 mm

#### Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	> 0 mm
-------------------	--------

### Datos del material

Color	multicolor
-------	------------

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	> 0 mm
-----------------------------	--------

# CUTFOX-CD - Cortador de canal



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212474>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212474>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# CUTFOX-CD - Cortador de canal



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212474>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043716
ECLASS-15.0	21043716

### ETIM

ETIM 9.0	EC000565
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	23151900
-------------	----------

# CUTFOX-CD - Cortador de canal



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212474>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)