UNIFOX-PE VDE - Tenazas de punta

1212529

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212529

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tenazas de punta, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie agarre de estriado fino, capacidad pelado para 1,5 mm^2 y 2,5 mm^2, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/1500 V CC

Sus ventajas

- Herramientas de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Superficie de agarre dentada y borde de corte afilado
- Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
- Comprobado por VDE

Datos comerciales

Código de artículo	1212529
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3162
Clave de producto	BH3162
GTIN	4046356589574
Peso por unidad (incluido el embalaje)	291,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	291 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta universal
Aplicación	Aluminio
	Cobre
Característica del producto	Filo templado por inducción
	Superficie de agarre con dentado fino
	Forma ergonómica acodada
	Empuñadura ergonómica de dos componentes
	Retorno por resorte con mecanismo de bloqueo
	Acero especial para herramientas, estampado en caliente y templado al aceite
	comprobado por VDE

Dimensiones

Longitud	200 mm

Datos del material

Color	negro

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≤ 13,00 mm

Normas y especificaciones

Comprobaciones	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5745

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212529

EAC
ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40052526

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 9.0	EC000835

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es