

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Tenaza de crimpado



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212730>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de engarzar, cuerpo de pinza compacto, para terminales de cable aislados simétricos, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rojos, azules, amarillos), tres estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

## Sus ventajas

- Cierre a presión con desbloqueo
- Asignación inequívoca de secciones gracias a una codificación de colores en las matrices
- Pinzas para apretar terminales de cable y conectores
- Se abre tras alcanzarse la presión de prensado requerida; de este modo se evitan los prensados insuficientes

## Datos comerciales

Código de artículo	1212730
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3132
Clave de producto	BH3132
GTIN	4046356857895
Peso por unidad (incluido el embalaje)	619,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	619,3 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Tenaza de crimpado



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212730>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste oval
Característica del producto	Cierre a presión con desbloqueo
	Matrices codificadas mediante colores

#### Punto de engaste 1

Sección mín.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sección máx.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	20
AWG máx.	16

#### Punto de engaste 2

Sección mín.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sección máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	16
AWG máx.	14

#### Punto de engaste 3

Sección mín.	4 mm <sup>2</sup>
Sección máx.	6 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	12
AWG máx.	10

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Gama de secciones AWG	20 ... 10

### Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	76 mm
Longitud	204 mm

### Datos del material

Color	negro
-------	-------

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Tenaza de crimpado



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212730>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212730>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Tenaza de crimpado



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212730>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Tenaza de crimpado



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212730>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)