VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Marco empotrado

1405358

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405358

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco empotrado RJ45, IP67, para bloqueo push-pull, metal, con sistema Freenet, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación

Datos comerciales

Código de artículo	1405358
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNODA
Clave de producto	ABNODA
GTIN	4046356419949
Peso por unidad (incluido el embalaje)	28,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2. 00, Order No: 2.252, capítulo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) y capítulo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Aplicación	Freenet
Construcción	RJ45
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Push-Pull

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	29,5 mm
Altura	42 mm
Longitud	37 mm
Distancia entre taladros vertical	33 mm
Diámetro de taladro	3,2 mm

Datos del material

Color	plata
Material	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material de junta, junta plana	NBR
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	niquelada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural

Dibujos

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

Vista desarrollada



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es