

# SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405395>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

## Datos comerciales

Código de artículo	1405395
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABQEHL
Clave de producto	ABQEHL
GTIN	4046356746670
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,637 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

# SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405395>

## Datos técnicos

### Notas

Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
-----------------------	---

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (Pg9)
Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura por ola
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm

### Conectores

#### Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON
Codificación	A

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (En estado enchufado)
	IP65 (En estado enchufado)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

# SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405395>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

### ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405395>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ff9a8f6a-159b-47b5-be67-12f8ef3a2109

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)