

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Conector enchufable RJ45



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407413>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable RJ45, IP65/67, con bloqueo push-pull (variante 4), carcasa de plástico, para 10 GBit/s, para conductores flexibles AWG 24 ... 28

Sus ventajas

- Bloqueo Push-Pull
- Construcción compacta
- Clase de protección IP67

Datos comerciales

Código de artículo	1407413
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNMAY
Clave de producto	ABNMAY
GTIN	4046356772327
Peso por unidad (incluido el embalaje)	50 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	50 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	RO

1407413

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407413>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A
--	-------------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	20 mm
Altura	20 mm
Longitud	62 mm
Tipo de rosca lado de junta obturadora	Pg9

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Plástico

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4,9 mm ... 8,6 mm
Diámetro exterior del cable	4,9 mm ... 8,6 mm
Conductores individuales, diámetro	≥ 1,05 mm (máx. 1,05 mm)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Conector enchufable RJ45



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407413>

Ciclos de enchufe	≥ 750
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61076-3-106
----------------------	-----------------

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Conector enchufable RJ45


1407413

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407413>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1407413

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407413>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es