

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de conectores EVO, serie B24, carcasa de plástico, compuesto por carcasa aérea, carcasa empotrada, insertos de contactos push-in: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales

Código de artículo	1408794
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AFX
Clave de producto	AF7AFX
GTIN	4046356834117
Peso por unidad (incluido el embalaje)	615,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	615,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

El set consta de

HC-B24-I-PT-F - Inserto de contactos

1407735

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407735>




Inserto de contactos, número de polos: 24+PE, tamaño: B24, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-B24-I-PT-M - Inserto de contactos

1407736

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407736>



Inserto de contactos, número de polos: 24+PE, tamaño: B24, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK - Carcasa

1407660

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407660>



Carcasa empotrada B24, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, altura: 30,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, con junta plana

HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - Carcasa

1407656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407656>



Carcasa aérea HEAVYCON EVO de plástico, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B24, para bloqueo longitudinal, altura 87,5 mm, sin conexión por tornillo EVO

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

HC-B-G-M32-PLRBK - Prensaestopas

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407671>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M32, diámetro de cable 11 mm ... 21 mm

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Serie	HC-B
Construcción	B24
Número de polos	24
Cara de enchufe	24+PE
Numeración de contacto	1 - 24
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M32
Tapa de protección	sí
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Corriente asignada	16 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Tecnología de conexión	Conexión push-in
Sección de conexión	0,14 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) 0,14 mm² ... 2,5 mm² (con puntera)
Sección de conexión AWG	26 ... 14 (con puntera)
Par de apriete	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Tornillos de fijación de la carcasa empotrada)
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm

Dimensiones


HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Esquema de dimensiones



Anchura	53 mm
Altura	130 mm
Longitud	140,5 mm
Distancia entre taladros horizontal	129,5 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	113 mm

Datos del material

Material Tapa de protección	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta Junta perfilada	NBR
Material junta Junta plana	NBR
Material carcasa	PA
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PA
Material brida de bloqueo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	11 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M32
Tipo de bloqueo	Brida
Ciclos de enchufe	≥ 500

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

1408794
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Montaje

Indicaciones de montaje	Codificación también mediante perfil codificador CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..para 2 perfiles codificadores. HC-B16../ HC-B24..para 4 perfiles codificadores.
	Los conectores enchufables deben accionarse solo sin carga/tensión. Utilizable para hilos compactos e hilos flexibles con puntera

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables




1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje


HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión conector macho


HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión del conector hembra

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>




Diagrama derating

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

1408794
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1408794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408794>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es