

HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador



1414246

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414246>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca M40

Datos comerciales

Código de artículo	1414246
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APL
Clave de producto	AF7APL
GTIN	4055626021997
Peso por unidad (incluido el embalaje)	42,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador

1414246

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414246>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador de rosca
Aplicación	Bayoneta B - métrico
Tipo de atornillado	M40

Datos de conexión

Par de apriete	... 10 Nm
----------------	-----------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Tipo de rosca lado de junta obturadora	M40

Dimensión interior

Longitud rosca interior	12 mm
-------------------------	-------

Datos del material

Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta Junta tórica	NBR
Material carcasa	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	M40
---------------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Cierre de bayoneta se puede soltar 3 veces como máximo Este adaptador roscado de plástico no establece una conexión eléctrica entre el prensaestopas y la carcasa del conector. Por eso, se pueden emplear solo sistemas de protección de cables o uniones atornilladas de plástico.
-------------------------	---


HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador

1414246

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414246>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador



1414246

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414246>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414246>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador



1414246

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414246>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	1,674 kg CO2e
---------	---------------