

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables

1415237
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, diámetro exterior del cable: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, material: chapa de acero galvanizada (Núcleo), material: TPE-SEBS (Material exterior), color: negro, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm

Sus ventajas

- Resistente al aceite según UL 157

Datos comerciales

Código de artículo	1415237
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7CAX
Clave de producto	AF7CAX
GTIN	4055626039435
Peso por unidad (incluido el embalaje)	287 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	285,3 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	FI

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables



1415237
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	incl. tornillos de fijación
Generalidades	Chapa de acero galvanizada inyectada de 2 mm de espesor


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Paso para el cable
Número de conductores	27

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	4x 5 mm ... 7 mm
Par de apriete	1,5 Nm ... 2 Nm (Tornillos de fijación)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	92 mm
Altura	29,5 mm
Longitud	222 mm
Distancia entre taladros horizontal	62 mm
Distancia entre taladros vertical	194 mm
Diámetro de taladro	8,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material interior	chapa de acero galvanizada (Núcleo)
Material exterior	TPE-SEBS (Material exterior)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Cable/línea

Diámetro exterior del cable 5-7 mm	4x 5 mm ... 7 mm
Diámetro exterior del cable 8-12 mm	4x 8 mm ... 12 mm
Diámetro exterior del cable 10-14 mm	13x 10 mm ... 14 mm
Diámetro exterior del cable 14-20 mm	4x 14 mm ... 20 mm
Diámetro exterior del cable 20-26 mm	2x 20 mm ... 26 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables



1415237

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (Grosor de chapa mínimo $\geq 2,5$ mm)
	IP67 (Grosor de chapa mínimo $\geq 2,5$ mm)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Tornillo de fijación M8, par de giro: 1,5-2,0 Nm, hexágono interior ancho de llave 5
	Para el montaje deben utilizarse los tornillos de fijación incluidos en el embalaje.
	Secuencia de montaje: 1) fije las Multigates con los tornillos de fijación adjuntos (observe el par) 2) golpee el orificio en la membrana (con un destornillador) o corte la punta del cono 3) guíe el cable (desde el exterior) a través del orificio. Retire el cable unos 20 mm (para mejorar la compensación de tracción)

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables




1415237

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones


MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables



1415237

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Esquema de dimensiones



Dibujo de la sección de pared

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables



1415237

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables



1415237

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 9.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Placas para el paso de cables



1415237

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415237>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	2,494 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es