

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419255>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea D7, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 77,6 mm, prensaestopas: con, Estándar

Datos comerciales

Código de artículo	1419255
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APD
Clave de producto	AF7APD
GTIN	4055626159966
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Familia de productos	HC-STA-D07
Serie	HC-D
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M20
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	M20

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	77,6 mm
Longitud	26,5 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	22 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
Material carcasa	PA
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M20
Tipo de bloqueo	Pin

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	4 mm ... 10 mm
-------------------------------------	----------------

Datos de conexión

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419255>

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 10 mm
Par de apriete	Tornillos de bloqueo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa


1419255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419255>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419255>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419255>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cULus Recognized

ID de homologación: E468743

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419255>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---