

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Cable patch



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420171>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable USB-confeccionado, apantallado, color negro, envoltura exterior de PVC, USB Mini-B/IP 20 sobre USB tipo A/IP 20, longitud. 2 m

Datos comerciales

Código de artículo	1420171
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1CPA
Clave de producto	AF1CPA
GTIN	4046356548601
Peso por unidad (incluido el embalaje)	110,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	108 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Limitación comercial

Nota CE	Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
---------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Número de polos	4
Apantallado	sí

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	1 A
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	USB 2.0

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Datos de conexión

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1 (M12 Mini-B) RD (+5 V) 1 (USB tipo A)
	2 (M12 Mini-B) WH (DATA-) 2 (USB tipo A)
	3 (M12 Mini-B) GN (DATA+) 3 (USB tipo A)
	4 (M12 Mini-B) N.C.
	5 (M12 Mini-B) BK (GND) 4 (USB tipo A)

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta USB Modelo A / IP20
Índice de protección	IP20

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12 Mini-B / IP65
Material	Aleación de Cu

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Cable patch



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420171>

	Ni/Au
Índice de protección	IP65

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
Envoltura exterior, color	negro
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 (USB tipo A)
	IP65 (M12 Mini-B)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)


Dibujos

Esquema de dimensiones




Conector enchufable USB, tipo A, estándar

Esquema de dimensiones



Conector hembra Mini-USB con 1 x M12, recto

Plano esquemático



Esquema de polos del conector USB, Mini-B

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Cable patch



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420171>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420171>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Cable patch



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420171>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1420171

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420171>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es