

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL - Carcasa



1424864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424864>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada B48, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PA, altura: 39,4 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, con junta plana

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales


Código de artículo	1424864
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APB
Clave de producto	AF7APB
GTIN	4055626382692
Peso por unidad (incluido el embalaje)	622 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	622 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	B48
Tapa de protección	sí
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	99,2 mm
Altura	39,4 mm
Longitud	162 mm
Distancia entre taladros horizontal	148 mm
Distancia entre taladros vertical	70 mm
Diámetro de taladro	6,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	81 mm
Longitud del corte de montaje	117 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
	V0 (Tapa de protectora)
Material junta	NBR, conductiva
	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material tapa protectora	PA
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Datos de conexión

Par de apriete	3 Nm ... 5 Nm (Para tornillos de fijación M6 de la carcasa empotrada)
----------------	---

1424864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424864>


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (con tapa protectora bloqueada)
	IP67 (en estado enchufado)
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL - Carcasa



1424864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424864>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424864>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL - Carcasa



1424864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424864>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---