


VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Cable plano



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1432415>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable plano AS-Interface EPDM en negro, para la alimentación de energía adicional, 2 x 1,5 mm², bobina de 100 m

Datos comerciales

Código de artículo	1432415
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LFA
Clave de producto	AF1LFA
GTIN	4046356349321
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6.832 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6.832 g
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE

VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Cable plano



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1432415>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos por metros
Tipo de sensor	AS-Interface
Número de polos	2

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Interfaz AS
-------------------------	-------------

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
Peso del cable	85 kg/km
Número de polos	2
Apantallado	no
Diseño de conductores	2 x 1,5 mm ²
Tipo de conductor	Cable plano
Construcción del conductor alimentación de tensión	76x 0,16 mm
Alimentación de tensión AWG	16
Sección de línea	1,5 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,5 mm
Envoltura exterior, material	EPDM (goma)
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Material Aislamiento de conductor	EPDM (goma)
Conductor individual, color	marrón, azul
Grosor de pared Aislamiento	aprox. 0,50 mm
Tensión nominal Cable	48 V (U _o)
Tensión de prueba	1000 V AC
Otras resistencias	Résistance à l'ozone et aux UV
Características especiales	sin silicona
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) -25 °C ... 85 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C (Disposición móvil)
	-40 °C ... 85 °C (Disposición fija)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Cable plano



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1432415>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1432415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1432415>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es