

HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584020>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conexión por tornillo metálica para una interfaz de actuadores y sensores, cable plano, tipo de rosca M25

Datos comerciales

Código de artículo	1584020
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DAX
Clave de producto	AF7DAX
GTIN	4046356131810
Peso por unidad (incluido el embalaje)	48,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,156 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas



1584020


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584020>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Número de conductores	1
Tipo de atornillado	M25
Fabricante	Jacob
Nombre del fabricante	50.625 M/ASI/1
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	36,5 mm
Longitud de la rosca de conexión	7 mm
Diámetro de taladro	25,1 mm ... 25,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	27 mm
Ancho de llave Tubuladura	27 mm
Medida entre vértices del hexágono	36 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	10 Nm (Tuerca de unión)
	10 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Material Corona de sujeción	PA
Material junta Junta tórica	NBR
Material junta Junta del cable	TPE
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	p/ interfaz de actuadores y sensores cable plano
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas


1584020

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584020>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584020>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ebaa2c2a-1035-48f1-94d6-76238da22399