

HC-B 6-ANDOCK - Marco de encaje



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586112>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco de acoplamiento para insertos de contactos diseño B6, con 4 tornillos de cabeza plana M5, compensación de inserción eje x/y +/- 1,5 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1586112
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	AF7AZB
Clave de producto	AF7AZB
GTIN	4046356345743
Peso por unidad (incluido el embalaje)	97,35 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	97,35 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

HC-B 6-ANDOCK - Marco de encaje



1586112


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586112>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcos de enganche
Construcción	B6
Cantidad de los puestos de módulo	2

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	55 mm
Altura	86 mm
Profundidad	25,8 mm

Datos del material

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje directo con una brida
Indicaciones de montaje	Para insertos de contactos de las series B6, DD24, BB10, K, M

HC-B 6-ANDOCK - Marco de encaje


1586112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586112>




Dibujos

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

Esquema de dimensiones



distancia máx. de ambos marcos de enganche (con contactos estándar 25,8 mm; con contactos de fibra óptica 27 mm; con contactos para neumática 26,5 mm)

HC-B 6-ANDOCK - Marco de encaje



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586112>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586112>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es