

RC-00000006100 - Carcasa para conector circular



1592604

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1592604>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para conector circular, serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Anillo tórico axial, apantallado: sí, espesor de pared mín.: 0,8 mm, espesor de pared máx.: 6,5 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1592604
Unidad de embalaje	40 Unidades
Cantidad mínima de pedido	40 Unidades
Clave de venta	ABRAFP
Clave de producto	ABRAFP
GTIN	4046356191791
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,725 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29,11 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos


Notas

Indicación de pedido:	Los insertos de contactos deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	RC
Aplicación	Señal
Ejecución	Carcasa pasamuros
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Grosor de pared	0,8 mm ... 6,5 mm

Datos del material

Material (Piezas torneadas)	CuZn
Material carcasa	GD-Zn
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material superficie de la carcasa	Ni
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil


Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal M20 x 1,5 Fijación central
Indicaciones de montaje	Fijación central

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dimensiones de montaje

RC-00000006100 - Carcasa para conector circular



1592604

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1592604>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1278c73d-60c8-407f-a80f-7842564e8110