

RC-17P1N8A0000 - Inserto de contactos



1601451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1601451>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 17, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Datos comerciales

Código de artículo	1601451
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABRAFT
Clave de producto	ABRAFT
GTIN	4046356234818
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,556 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,306 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

RC-17P1N8A0000 - Inserto de contactos



1601451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1601451>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicación	Señal
Número de polos	17
Cara de enchufe	17
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto	
Diámetro de contacto	1 mm
Tensión nominal U_N	48 V AC 74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Datos del material

Material Cuerpo aislante	PA66
--------------------------	------

Conectores

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	15 °C ... 25 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	50 % ... 65 %

RC-17P1N8A0000 - Inserto de contactos


1601451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1601451>



Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

RC-17P1N8A0000 - Inserto de contactos



1601451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1601451>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17P1N8A0000 - Inserto de contactos



1601451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1601451>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es