

TU-0000000TUDU - Carcasa para conector circular



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605891>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para conector circular, serie: TU, acodado, Bloqueo de bayoneta, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 14,5 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1605891
Unidad de embalaje	8 Unidades
Cantidad mínima de pedido	8 Unidades
Clave de venta	ABRAHE
Clave de producto	ABRAHE
GTIN	4046356255509
Peso por unidad (incluido el embalaje)	173,86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	162,937 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

1605891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605891>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	TU
Aplicación	Señal
Cara de enchufe	12
Ejecución	Carcasa de conector para cables
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Datos del material

Material (Piezas torneadas)	CuZn
Material junta	FPM o NBR o EPDM
Material carcasa	GD-Zn
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material superficie de la carcasa	Ni
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Conectores

Construcción	acodado
--------------	---------

Cable/línea


Diámetro exterior del cable	2 mm ... 14,5 mm
-----------------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

Dibujos



TU-0000000TUDU - Carcasa para conector circular



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605891>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27440224

ETIM

ETIM 9.0

EC003556

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

1605891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605891>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8ed9999c-4f49-4352-bc74-073bdcbf29e0

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es