

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contactos

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607004>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 8+1, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Datos comerciales

Código de artículo	1607004
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAFU
Clave de producto	ABRAFU
GTIN	4046356211239
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contactos



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607004>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicación	Señal
Número de polos	9
Cara de enchufe	8+1
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto	2 mm
Sección mín.	1 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
Corriente nominal I _N	20 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Contacto: Grupo de contacto 2

Diámetro de contacto	1 mm
Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	0,56 mm ²
Corriente nominal I _N	8 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Datos del material

Material Cuerpo aislante	PA 6.6
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Ni/Au

Conectores

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contactos



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607004>

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	50

RC-09S1N8L0000 - Inserto de contactos


1607004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607004>




Dibujos


Plano esquemático



Plano esquemático



Plano esquemático



RC-09S1N8L0000 - Inserto de contactos



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607004>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607004>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: No aplicable)
---	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
 Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
 E-33428 LLANERA (Asturias)
 +34 985 791 636
info@phoenixcontact.es