

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607729>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas metálico hasta 5 bar, longitud de rosca: 8 mm, diámetro de cable: 27 ... 34 mm, ancho entre caras 50, prensaestopas: M40

Datos comerciales

Código de artículo	1607729
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DAX
Clave de producto	AF7DAX
GTIN	4017918938819
Peso por unidad (incluido el embalaje)	184,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	168,65 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas



1607729


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607729>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Tipo de atornillado	M40
Fabricante	Jacob
Nombre del fabricante	101036M40
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	35 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro de taladro	40,1 mm ... 40,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	50 mm
Ancho de llave Tubuladura	50 mm
Medida entre vértices del hexágono	58 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	20 Nm (Tuerca de unión)
	20 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Material Corona de sujeción	PA
Material junta Junta tórica	NBR
Material junta Junta del cable	Neopreno
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	27 mm ... 34 mm
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (hasta 5 bar)
----------------------	--------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607729>



Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas


1607729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607729>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607729>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607729>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607729>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	fb259922-836a-4076-b45a-ad83019743f0