

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Marco empotrado



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608210>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo Push-Pull, de plástico, con sistema Freenet, para sección de montaje rectangular, con junta y acoplamiento SC-RJ (para POF, PCF & GOF), sin tornillos de fijación

Datos comerciales

Código de artículo	1608210
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNODE
Clave de producto	ABNODE
GTIN	4046356159890
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Aplicación	Freenet
Construcción	SC-RJ
Número de polos	2
Cara de enchufe	SC-RJ
Número de puestos enchufables	1

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas


Medio de transmisión	Fibra óptica
----------------------	--------------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,2 mm
Altura	42 mm

Datos del material

Color	negro
Material	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material carcasa	Plástico
Material superficie de la carcasa	PA, gris claro
Material superficie del contacto	Au/Ni
Material soporte de contactos	Poliéster GF

Cable/línea

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	POF, PCF, GOF

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Marco empotrado



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608210>

Tipo de fibra	GOF, PCF, POF
Medio de transmisión	Fibra óptica

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Marco empotrado


1608210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608210>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

Vista desarrollada



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608210>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---