

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652664>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, con 15 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, Gender Changer, fijación mediante rosca 4-40 UNC



Datos comerciales

Código de artículo	1652664
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABNCAB
Clave de producto	ABNCAB
GTIN	4017918952822
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,59 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,79 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652664>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Construcción	D-SUB
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	15
Cara de enchufe	D-SUB
Apantallado	no
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1 kV
Corriente asignada	5 A
Medio de transmisión	Cobre
Transmisión de potencia	Potencia

Datos de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	17,8 mm
Altura	39,26 mm
Longitud	12,55 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro
Material soporte de contactos	Poliéster GF

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 200
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652664>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 125 °C

Montaje

Tipo de montaje	Rosca
-----------------	-------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652664>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652664>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es