

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contacto engastado D-SUB



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655276>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto engastado, para insertos de contactos D-SUB con densidad alta, macho, sección de conexión AWG 22, mecanizado, dorado

Datos comerciales

Código de artículo	1655276
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABNCAA
Clave de producto	ABNCAA
GTIN	4046356029216
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,09 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,09 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contacto engastado D-SUB



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655276>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Conexión crimpada
-----------------	-------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Tipo de material del contacto	mecanizado


Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión	0,34 mm ²
Sección de conexión AWG	22

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Dorado duro sobre níquel

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	13,5 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	1 mm
----------------------	------

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	60 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1 kV
Corriente asignada	3 A
Resistencia de aislamiento	≥ 5 GΩ

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 50
-------------------	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contacto engastado D-SUB



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655276>

Temperatura ambiente (servicio)

-55 °C ... 125 °C

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contacto engastado D-SUB




1655276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655276>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Contacto engastado macho D-SUB

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es