

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Soporte de contactos D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655441>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, alojamiento para 5 contactos combinados, tipo de conexión del contacto: macho, fijación mediante rosca 4-40 UNC y espigas de soldadura, para marco empotrado VS-25-...



Sus ventajas

- Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado
- Montaje sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1655441
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	ABNCAA
Clave de producto	ABNCAA
GTIN	4046356029377
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,06 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,03 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:

Los contactos tienen que pedirse por separado, ya que no forman parte del volumen de suministro de los insertos de contactos combinados.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Inserto de contactos combinado
Construcción	D-SUB
Número de polos	5
Cara de enchufe	D-SUB
Apantallado	no

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

Datos de conexión

Tipo de conexión	D-SUB
------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Acero bicromatado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	PBTP

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 125 °C

Montaje


Tipo de montaje	Rosca y espigas de soldadura
-----------------	------------------------------

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655441>

Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



Esquema de taladros

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Soporte de contactos D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655441>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655441>



UL Recognized

ID de homologación: E118976

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655441>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8fc49a5f-979f-4730-ba04-028329f36fbf