

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cable D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656314>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable D-SUB confeccionado, apantallado, 25 polos, flexible (7 hilos), color de cable RAL 7000 (gris), grado de protección IP20, cabecera 1 con hembra envoltura 3 y salida de cables recta, cabecera 2 con macho envoltura 3 y salida de cables recta, longitud: 5 m

Datos comerciales

Código de artículo	1656314
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNCAS
Clave de producto	ABNCAS
GTIN	4046356029797
Peso por unidad (incluido el embalaje)	426,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	417,6 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Construcción	D-SUB
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	25
Apantallado	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Corriente asignada	1 A
Tensión de servicio	30 V
Medio de transmisión	Cobre

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 50
-------------------	------

Datos del material

Material carcasa	PVC
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	dorado
Envoltura exterior, material	PVC

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	D-SUB
------------------	-------

Conexión de conductores

Tipo de conexión	D-SUB
------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción	Hembra recta D-SUB 25
Índice de protección	IP20

Conexión 2

Construcción	Conector recta D-SUB 25
Índice de protección	IP20

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cable D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656314>

Cable/línea

Envoltura exterior, material	PVC
Sección de línea	0,08 mm²
Construcción del conductor cable de señales	7,00 mm
Línea de señales AWG	28


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 70 °C


Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

Plano esquemático



Cara enchufable

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cable D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656314>




Diagrama eléctrico

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cable D-SUB

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656314>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656314>



EAC

ID de homologación: 19060508

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cable D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656314>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cable D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656314>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es