VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cable de conexión de fibra óptica

1656479

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656479

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de fibra óptica confeccionado, cable breakout, fibra de polímero de 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 a SC-RJ/IP20, para la colocación dentro de armarios de control, el cable es adecuado para el uso en exteriores con protección UV, longitud: 5 m

Sus ventajas

- Transmisión de datos fiable gracias a la alta calidad
- Transmisión de datos rápida para aplicaciones exigentes
- Muy adecuada en aplicaciones con sensibilidad CEM
- Ahorro de espacio en el armario de control gracias a los conectores SC-RJ
- Patch cable preconfeccionado para un uso sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1656479
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIBA
Clave de producto	ABNIBA
GTIN	4046356029841
Peso por unidad (incluido el embalaje)	74,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	74,5 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	CZ

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ según DIN EN 50377-6-1
Número de puestos enchufables	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	< 2,5 dB (con 660 nm)
Medio de transmisión	Fibra óptica

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000

Datos del material

Material carcasa	PBT
Material contacto	Fósforo Bronce
Envoltura exterior, material	PE

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	POF SC-RJ

Conexión de conductores

Tipo de conexión	POF SC-RJ

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta SC-RJ
Color cuerpo de agarre	negro
Ciclos de enchufe	≥ 1000
Índice de protección	IP20

Conexión 2

Construcción	Conector recta SC-RJ
Índice de protección	IP20

Cable/línea

Longitud del cable	5,00 m

Tipo de cable	Fibra de polímero (980 / 1000 µm)
Tipo de cable	Cable breakout
Envoltura exterior, material	PE
Envoltura exterior, color	negro
Menor radio de flexión, montaje fijo	30 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	30 mm
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	Fibra de polímero 980/1000 µm
Tipo de fibra	Fibra POF A4A
Medio de transmisión	Fibra de vidrio multimodo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector enchufable SC-RJ, POF, IP20

Esquema de dimensiones



Conector enchufable SC-RJ, POF, IP20

Plano esquemático



Esquema de polos Conector macho SCRJ

Plano esquemático



Esquema de polos Conector macho SCRJ

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2c35bba3-c935-4b37-9fdd-b1fbbf8e4435

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es