

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656738>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de fibra óptica confeccionado, cable breakout, fibra de polímero de 980/1000 μm , SC-RJ/IP20 a SC-RJ/IP20, para la colocación dentro de armarios de control, el cable es adecuado para el uso en exteriores con protección UV, longitud: 1 m

Sus ventajas

- Transmisión de datos fiable gracias a la alta calidad
- Transmisión de datos rápida para aplicaciones exigentes
- Muy adecuada en aplicaciones con sensibilidad CEM
- Ahorro de espacio en el armario de control gracias a los conectores SC-RJ
- Patch cable preconfeccionado para un uso sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1656738
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIBA
Clave de producto	ABNIBA
GTIN	4046356030052
Peso por unidad (incluido el embalaje)	58,566 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	42,5 g
Número de tarifa arancelaria	85447000
País de origen	CZ

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656738>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ según DIN EN 50377-6-1
Número de puestos enchufables	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	< 1,7 dB (con 660 nm)
Medio de transmisión	Fibra óptica

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

Datos del material

Material carcasa	PBT
Material contacto	Fósforo Bronce
Envoltura exterior, material	PE

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	POF SC-RJ
------------------	-----------

Conexión de conductores

Tipo de conexión	POF SC-RJ
------------------	-----------

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta SC-RJ
Color cuerpo de agarre	negro
Ciclos de enchufe	≥ 1000
Índice de protección	IP20

Conexión 2

Construcción	Conector recta SC-RJ
Índice de protección	IP20

Cable/línea

Longitud del cable	1,00 m
--------------------	--------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656738>

Tipo de cable	Fibra de polímero (980 / 1000 µm)
Tipo de cable	Cable breakout
Envoltura exterior, material	PE
Envoltura exterior, color	negro
Menor radio de flexión, montaje fijo	30 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	30 mm

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	Fibra de polímero 980/1000 µm
Tipo de fibra	Fibra POF A4A
Medio de transmisión	Fibra de vidrio multimodo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C


VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica

1656738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656738>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector enchufable SC-RJ, POF, IP20

Esquema de dimensiones




Conector enchufable SC-RJ, POF, IP20

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica

1656738


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656738>

Plano esquemático



Esquema de polos Conector macho SCRJ

Plano esquemático



Esquema de polos Conector macho SCRJ

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656738>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656738>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ebdee353-cafb-4b37-9105-3c4fe43b0d3e

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es