VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto hembra

1657915

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657915

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de contactos MSTB, para montaje en placas de circuito impreso, 24 V, 5 polos, con patillas de soldar acodadas, RAL 9005 (negro), para marco empotrado VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

Datos comerciales

Código de artículo	1657915
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ABNOJA
Clave de producto	ABNOJA
GTIN	4046356132497
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,563 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,19 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2. 00, Order No: 2.252, capítulo 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling y capítulo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
Observación referente al funcionamiento	Según la norma DIN EN 61984, los conectores son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Construcción	Variante 14
Número de polos	5
Paso	5,08 mm

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	24 V
Corriente asignada	16 A
Resistencia de aislamiento	≥ 500 MΩ
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión para placas de circuito impreso

Dimensiones

Anchura	13,1 mm
Altura	14,7 mm
Longitud	27,4 mm
Paso	5,08 mm

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	PBT

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



Esquema de taladros

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657915

cULus Recognized
ID de homologación: E118976-20080903

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es