

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contacto crimpado



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663860>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, serie: HC-HV, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16 , material contacto: Aleación de Cu

Datos comerciales

Código de artículo	1663860
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF7AID
Clave de producto	AF7AID
GTIN	4017918123536
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,22 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contacto crimpado



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663860>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para soportes de contactos HC-HV, la calidad de una conexión engastada es definida por la norma DIN EN 60 352-2
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-HV
Tipo de material del contacto	mecanizado
Características especiales	De acción retardada

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada


Conexión de conductores

Longitud de pelado	7,5 mm
Sección de conexión	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conexión AWG	16 ... 16

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	Ag

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro (Diámetro de contacto)	2,5 mm

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contacto crimpado




1663860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663860>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contacto crimpado



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663860>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663860>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contacto crimpado



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663860>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ac6f2b36-8233-4639-ac00-5adf58b47752