

HC-M-PN2-6,00-ST - Contacto neumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676750>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Macho para neumática, para módulo HC-M-PN2, diámetro interior de tubo flexible 6,0 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1676750
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7ACZ
Clave de producto	AF7ACZ
GTIN	4017918129422
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,76 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,65 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	US

HC-M-PN2-6,00-ST - Contacto neumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676750>

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Contacto neumático
Serie	HC-M-02-PN
Válvula integrada	no

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión de tubo flexible

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura [w]	11,5 mm
Altura [h]	11,5 mm
Profundidad	25,8 mm
Diámetro (Diámetro interior del tubo flexible)	6 mm
Diámetro (Diámetro de contacto)	8 mm

Datos del material

Material Válvula	Polipropileno
Material Junta	Buna-N
Material Contacto	Delrin Acetal

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Parámetros

Presión de servicio	8,00 bar(es)
---------------------	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

HC-M-PN2-6,00-ST - Contacto neumático


1676750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676750>



Dibujos

Esquema de dimensiones



HC-M-PN2-6,00-ST - Contacto neumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676750>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676750>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN2-6,00-ST - Contacto neumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676750>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN2-6,00-ST - Contacto neumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676750>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es