

# HC-M-PN2-6,00-BU-V - Contacto neumático



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676776>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector hembra para neumática con válvula, para módulo HC-M-PN2, diámetro interior de tubo flexible 6,0 mm

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1676776       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7ACZ        |
| Clave de producto                         | AF7ACZ        |
| GTIN                                      | 4017918129408 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,87 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,71 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39174000      |
| País de origen                            | US            |

# HC-M-PN2-6,00-BU-V - Contacto neumático



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676776>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo


|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tipo de producto  | Contacto neumático |
| Serie             | HC-M-02-PN         |
| Válvula integrada | sí                 |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tipo de conexión del contacto | Hembra                    |
| Tipo de conexión              | Conexión de tubo flexible |

### Dimensiones

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                         |  |
| Anchura [w]                                    | 11,5 mm                                                                             |
| Altura [h]                                     | 11,5 mm                                                                             |
| Profundidad                                    | 25,5 mm                                                                             |
| Diámetro (Diámetro interior del tubo flexible) | 6 mm                                                                                |
| Diámetro (Diámetro de contacto)                | 8 mm                                                                                |

### Datos del material

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Material Válvula  | Polipropileno |
| Material Junta    | Buna-N        |
| Material Contacto | Delrin Acetal |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
|-------------------|-------|

### Parámetros

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Presión de servicio | 8,00 bar(es) |
|---------------------|--------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
|---------------------------------|------------------|

# HC-M-PN2-6,00-BU-V - Contacto neumático


1676776

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676776>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



# HC-M-PN2-6,00-BU-V - Contacto neumático



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676776>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676776>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-M-PN2-6,00-BU-V - Contacto neumático



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676776>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# HC-M-PN2-6,00-BU-V - Contacto neumático



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1676776>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)