# VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto de contactos D-SUB

1689789

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689789

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, con 25 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: macho, conexión por tornillo, recto, para marcos empotrados y carcasas aéreas en índice de protección IP67

## Sus ventajas

- Montaje sencillo
- Conexión por tornillo

## Datos comerciales

| | |
|---|---|
| Código de artículo | 1689789 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ABNCAA |
| Clave de producto | ABNCAA |
| GTIN | 4017918914080 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 25,85 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 25,85 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |

# VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto de contactos D-SUB

1689789

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689789

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Inserto de contactos |
| Construcción | D-SUB |
| Número de polos | 25 |
| Cara de enchufe | D-SUB |
| Apantallado | no |

Propiedades de aislamiento

| | |
|---|---|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |

### Propiedades eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
| Corriente asignada | 5 A |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5000 MΩ |
| Resistencia de contacto por par de contactos | ≤ 2,5 mΩ |
| Medio de transmisión | Cobre |

### Datos de conexión

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura | 12,6 mm |
| Altura | 63 mm |
| Longitud | 53,5 mm |

### Datos del material

| | |
|---|---|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
| Material soporte de contactos | PBTP |

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

| | |
|---|---|
| Ciclos de enchufe | ≥ 200 |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | ≤ 3,30 N |
| Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | ≤ 2,2 N |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |

## Montaje

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Taladro |

## Clasificaciones

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001132 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ca9e77c-8ed2-4351-8ecd-70faf9783b4c |


Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es