

# VS-25-BU-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689983>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, alojamiento para 5 contactos combinados, tipo de conexión del contacto: hembra, recto, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-25-...



## Sus ventajas

- Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado
- Montaje sencillo

## Datos comerciales

Código de artículo	1689983
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ABNCAB
Clave de producto	ABNCAB
GTIN	4017918914387
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,28 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Notas

Indicación de pedido:	Los contactos tienen que pedirse por separado, ya que no forman parte del volumen de suministro de los soportes de contactos.
-----------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Construcción	D-SUB
Número de polos	5
Cara de enchufe	D-SUB
Número de puestos enchufables	1
Apantallado	sí

### Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

### Datos de conexión

Tipo de conexión	Contactos de soldadura por ola
------------------	--------------------------------

### Dimensiones

Anchura	12,6 mm
Altura	12,93 mm
Longitud	53,42 mm

### Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro
Material soporte de contactos	PBTP

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 125 °C

### Montaje

# VS-25-BU-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689983>

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

# VS-25-BU-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB




1689983

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689983>

## Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



Esquema de taladros

# VS-25-BU-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689983>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689983>



**UL Recognized**

ID de homologación: E118976

# VS-25-BU-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689983>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

### ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689983>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)