

SACB-4/ 8-M23 SH - Caja distribuidora



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1695757>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 90°, apantallamiento: sí

Sus ventajas

- Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
- Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
- Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos comerciales

Código de artículo	1695757
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF3CDB
Clave de producto	AF3CDB
GTIN	4017918899394
Peso por unidad (incluido el embalaje)	298,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	295,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

SACB-4/ 8-M23 SH - Caja distribuidora



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1695757>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
Nota sobre la aplicación	Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios".

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidora
Aplicación	Estándar
Número de polos	5
Número de puestos enchufables	4
Codificación	A
LED	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente asignada total	12 A
Capacidad de corriente por pista máx.	2 A
Capacidad de corriente por puesto enchufable	4 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión sensor/actuador	Conector hembra M12
Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores	0,4 Nm

Asignación de conexiones

Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 48 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
	1-4 / 5 (PE) = 12

Señalización

SACB-4/ 8-M23 SH - Caja distribuidora



1695757


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1695757>

Indicación de estado disponible

no

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura

61 mm

Altura

31 mm

Longitud

117 mm

Datos del material

Material Manguito roscado

Aluminio

Material Carcasa

Aluminio

Material Material de sellado

PUR

Clase de inflamabilidad según UL 94

V0

Material junta Junta tórica

NBR

Material contacto

Aleación de Cu

Material superficie del contacto

dorado

Material soporte de contactos

PA

Material contacto, lado cable principal

Aleación de Cu

Material Soporte de contactos Lado del cable principal

PA 6.6 V0

Material superficie del contacto, lado cable principal

dorado

Cable/línea

Tipo de conexión

Conexión enchufable M23

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección

IP65

IP67

Temperatura ambiente (servicio)

-25 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Denominación de norma

Conector M12

Normas/disposiciones

IEC 61076-2-101


SACB-4/ 8-M23 SH - Caja distribuidora

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1695757>



Dibujos



Plano esquemático



Puesto enchufable M12, hembra, 5 polos

Plano esquemático



Conexión enchufable M23, macho, 19 polos


SACB-4/ 8-M23 SH - Caja distribuidora



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1695757>

Diagrama eléctrico



SACB-4/ 8-M23 SH - Caja distribuidora



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1695757>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------