

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Carcasa



1772010

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772010>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa zócalo, para brida transversal, altura 67 mm, con prensaestopas, 1x Pg21, con tapa protectora

Datos comerciales

Código de artículo	1772010
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
Página del catálogo	Página 585 (PC-2011)
GTIN	4017918036683
Peso por unidad (incluido el embalaje)	447,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	447,9 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	B24
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg21
Tapa de protección	sí
Apantallado	no
Salida de cables	izquierda (ver en la tapa protectora abierta)
Prensaestopas Pg	con

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	67 mm
Longitud	144 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	28 mm

Datos del material

Material Conexión por tornillo	Latón, niquelado
Material junta Junta del cable	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material tapa protectora	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg21
Tipo de bloqueo	Pin

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	10 mm ... 19 mm
-------------------------------------	-----------------

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Carcasa

1772010

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772010>



Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	10 mm ... 19 mm
-----------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (En estado enchufado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Carcasa


1772010

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772010>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Carcasa



1772010

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772010>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---