

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Carcasa



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772308>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento, con brida longitudinal, altura 60,5 mm, con conexión por tornillo, 1x Pg11, material PA

Datos comerciales

Código de artículo	1772308
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAE
Clave de producto	AF7AAE
GTIN	4017918036973
Peso por unidad (incluido el embalaje)	32,67 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,67 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	DE

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772308>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg11
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	con

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34 mm
Altura	60,5 mm
Longitud	26,5 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	18 mm

Datos del material

Material junta Junta del cable	NBR
Material carcasa	PA
Material superficie de la carcasa	PA, gris claro
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg11
Tipo de bloqueo	Brida

Cable/línea

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Carcasa



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772308>

Diámetro exterior del cable Cable 1	7,5 mm ... 12,5 mm
-------------------------------------	--------------------

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	7,5 mm ... 12,5 mm
-----------------------------	--------------------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
	IP65 (con tornillo obturador)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Carcasa

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772308>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772308>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es