

# UPCV3K-F - Brida

1881202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1881202>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



**Brida**, se alinea a la derecha y a la izquierda del UPCV3K 4-G-7,62 para la conexión por tornillo segura con los conectores equipados con sujeción aérea

## Sus ventajas

- Enchufe compatible con familia PC 4 y PC 5
- Conex. resistente a las vibraciones con bornes con brida de sujeción alineables (-F)
- UPCV3K ofrece por punto de embornaje tres salidas de conector
- Para el montaje en carril simétrico NS 35/... y NS 15... conforme a EN 60715 o, en el caso de UPCV3K 4-G-7,62, para el montaje en carril simétrico NS 35/... - o carril simétrico NS 32

## Datos comerciales

Código de artículo	1881202
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE1241
Clave de producto	BE1241
GTIN	4017918340797
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,256 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Brida
Familia de productos	PCVK 4
Número de polos	1
Paso	7,62 mm

### Dimensiones

Anchura	7,62 mm
Altura	74,5 mm
Profundidad en NS 35/7,5	41 mm
Paso	7,62 mm

### Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Superficie contactos	Estaño Sn

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

### Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

# UPCV3K-F - Brida

1881202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1881202>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

### ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c714f1cd-8987-40a5-b662-3e97239c3f75