

FBSK 10-10 - Puente enchufable



1928437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1928437>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente, aislado, paso de 10 mm, de 10 polos

Datos comerciales

Código de artículo	1928437
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AARZFE
Clave de producto	AARZFE
GTIN	4017918613792
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,41 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,396 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

FBSK 10-10 - Puente enchufable



1928437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1928437>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente
Familia de productos	FBSK
Línea de productos	COMBICON Terminals Special
Número de polos	10
Paso	10 mm
Número de conexiones	10
Número de filas	1
Número de potenciales	10

Dimensiones

Paso	10 mm
------	-------

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	rojo (3001)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Conectores

Conexión 1

Material aislante	PA
CTI según IEC 60112	600

FBSK 10-10 - Puente enchufable



1928437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1928437>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-15.0	Brucke
ECLASS-15.0	Brucke

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSK 10-10 - Puente enchufable



1928437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1928437>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,143 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es