FBSK 4-10/ZFKDS 10 - Puente enchufable

1986660

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1986660

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente fijo, aislado, paso: 10 mm, número de polos: 4

Datos comerciales

Código de artículo	1986660
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AARZFE
Clave de producto	AARZFE
Página del catálogo	Página 830 (C-1-2013)
GTIN	4017918973124
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,682 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente
Familia de productos	FBSK
Línea de productos	COMBICON Terminals Special
Número de polos	4
Paso	10 mm
Número de conexiones	4
Número de filas	1
Número de potenciales	4

Dimensiones

Paso	10 mm

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	rojo (3001)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Conectores

Conexión 1

Material aislante	PA
CTI según IEC 60112	600

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460406

ETIM

ETIM 9.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,277 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es