

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertor de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200966>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cajas de perfil extruido, Montaje atornillado, Cobertor de perfil, anchura: 75,6 mm, anchura de perfil (interior): 71,5 mm, anchura de perfil (exterior): 75,6 mm, longitud: 130 mm, profundidad: 43,1 mm

Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN
- Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
- Protección CEM

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 2200966 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ACHDFC |
| Clave de producto | ACHDFC |
| GTIN | 4046356721080 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 112,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 110,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 76042990 |
| País de origen | DE |

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertor de perfil



2200966


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200966>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de producto | Cubierta de carcasa de montaje |
| Tipo de carcasa | Cajas de perfil extruido |
| Serie de carcasas | UM-ALU |
| Familia de productos | UM-ALU |
| Orificio de ventilación disponible | no |

Dimensiones

| | |
|------------------------|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura | 75,6 mm |
| Profundidad | 43,1 mm |
| Longitud | 130 mm |

Dimensiones exteriores

| | |
|------------------------------|---------|
| Anchura de perfil (exterior) | 75,6 mm |
|------------------------------|---------|

Dimensión interior

| | |
|------------------------------|---------|
| Anchura de perfil (interior) | 71,5 mm |
|------------------------------|---------|

Diseño de las placas de circuito impreso

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,44 mm ... 2 mm |
|--------------------------------------|------------------|

Datos del material

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Color (Carcasa) | color aluminio |
| Material Carcasa | Aluminio anodizado |
| Características de la superficie | anodizado |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|--|---|
| Código IP máximo alcanzable | IP40 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |

Datos de la placa de circuito impreso

| | |
|---|--|
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 5 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
| Superficie de la placa de circuito impreso | 8233 mm ² ... 8829 mm ² (TOP en combinación con elementos laterales COVERLID...AL o 4LID...PA) |

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertor de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200966>

| | |
|--------------------------------------|---|
| | 8233 mm ² ... 8829 mm ² (BOTTOM en combinación con elementos laterales COVERLID...AL o 4LID...PA) |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,44 mm ... 2 mm |

Montaje

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Posición de montaje | en paralelo al carril DIN |

Información sobre el embalaje

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertor de perfil




2200966

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200966>

Dibujos

Esquema de dimensiones




UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertor de perfil

2200966

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200966>



Plano esquemático



UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertor de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200966>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

2200966

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200966>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es