

SUBCON 37/F-SH - Conector de bus D-SUB



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2300986>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector D-SUB, 37 polos, hembra de conexión, entrada de cables bajo 35°, modelo universal para todos los sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, ..., 36, 37 en borne de conexión por tornillo

Datos comerciales

Código de artículo	2300986
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC511
Clave de producto	DNC511
GTIN	4046356684590
Peso por unidad (incluido el embalaje)	101,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	101,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

SUBCON 37/F-SH - Conector de bus D-SUB



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2300986>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Esquema de polos	Todas las conexiones 1:1 a borne de conexión por tornillo

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC/DC
Corriente nominal I_N	1 A

Datos de conexión


Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
------------------	----------------------

Interfaces

Señal	Punto a punto
-------	---------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	16,3 mm
Altura	49,8 mm
Longitud	99,5 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior mín.	4 mm
Diámetro exterior máx.	12,7 mm

Datos del material

Material carcasa	ABS, metalizadas
------------------	------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 50
-------------------	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C

SUBCON 37/F-SH - Conector de bus D-SUB



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2300986>

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (Para limitaciones véase declaración del fabricante)

SUBCON 37/F-SH - Conector de bus D-SUB


2300986

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2300986>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

SUBCON 37/F-SH - Conector de bus D-SUB



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2300986>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es